

Garant**eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250008 16/09
GTIN	4045197807991
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DCLNR/L 1616H09

passende vendeskærsplatter: CN.. 09T3..

Funktionsbredde L₄: 23 mm

Hovedlængde L₁: 27 mm

Samlet længde L: 100 mm

Underlægsplade: 259033 7

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	DCLNR/L 1616H09
Underlægsplade	259033 7
Plattestørrelse	9 mm
Funktionsbredde L ₄	23 mm

Skafstørrelse	16 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 12
Hovedlængde L ₁	27 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Samlet længde L	100 mm
Skrue til underlagsplatte	259027 5
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændejernsenhed Type 12	259036 12
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Underlægsplade	259229
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Skrue til underlagsplatte Type 5	259027 5
Skrue til underlægsplade	259616
Underlagsplatte Type 7	259033 7
Spændejernsenhed	259515