

Garant**eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250008 20/12
GTIN	4045197808905
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DCLNR/L 2020K12

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 26 mm

Hovedlængde L₁: 29 mm

Samlet længde L: 125 mm

Underlægsplade: 259033 2

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259033 2
Skrue til underlagsplatte	259027 2
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Hovedlængde L ₁	29 mm

ISO-kode holder	DCLNR/L 2020K12
Funktionsbredde L ₄	26 mm
Plattestørrelse	12 mm
Skafstørrelse	20 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 8
Samlet længde L	125 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	259027 2
Underlagsplatte Type 2	259033 2
Skrue til underlagsplatte	259612
Spændejernsenhed Type 8	259036 8
Spændejernsenhed	259511
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Underlagsplatte	259224
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10