

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250009 16/09
GTIN	4045197808929
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DCLNR/L 1616H09

passende vendeskærsplatter: CN.. 09T3..

Funktionsbredde L₄: 23 mm

Hovedlængde L₁: 27 mm

Samlet længde L: 100 mm

Underlægsplade: 259033 7

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	16 mm
Funktionsbredde L ₄	23 mm
Skrue til underlagsplatte	259027 5
Underlægsplade	259033 7
Plattestørrelse	9 mm

Hovedlængde L ₁	27 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Klo, skrue, fjeder	259036 13
ISO-kode holder	DCLNR/L 1616H09
Samlet længde L	100 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 7	259033 7
Spændejernsenhed	259516
Skrue til underlagsplatte Type 5	259027 5
Spændejernsenhed Type 13	259036 13
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Skrue til underlægsplade	259616
Underlægsplade	259229
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500