

Garant**eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250600 16/11
GTIN	4045197808950
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DDJNR/L 1616H11

passende vendeskærsplatter: DN.. 1104..

Funktionsbredde L₄: 22 mm

Hovedlængde L₁: 33 mm

Samlet længde L: 100 mm

Underlægsplade: 269007 1

Teknisk beskrivelse

Klo, skrue, fjeder	259036 8
Hovedlængde L ₁	33 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 1616H11
Skaftstørrelse	16 mm

passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Funktionsbredde L ₄	22 mm
Samlet længde L	100 mm
Plattestørrelse	11 mm
Skrue til underlagsplatte	259027 3
Underlægsplade	269007 1
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 1	269007 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Underlagsplatte	269070
Skrue til underlagsplatte Type 3	259027 3
Skrue til underlagsplatte	259613