

**VCMT 110304, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Type	HBT020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Spånbryder	PM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	TiCN
Primær anvendelse	P

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning