

**VCMT 160408, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261476 HBT020
GTIN	4062406257750
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VCMT 160408 HBT020 Type: HBT020
Spånryder: PM
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,12 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	TiCN
Spånryder	PM
Type	HBT020
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min

Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160408
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning