

**Garant****eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250601 25/15
GTIN	4045197809001
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DDJNR/L 2525M15

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 32 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 38 mm

Samlet længde L: 150 mm

Underlægsplade: 259033 3

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	150 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 2525M15
Skrue til underlagsplatte	259027 2

Underlægsplade	259033 3
Plattestørrelse	15 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	38 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 11
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Underlagsplade Type 3	259033 3
Skrue til underlagsplade	259612
Underlagsplade	259225
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Skrue til underlagsplade Type 2	259027 2