

**Garant****eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251900 20/08
GTIN	4045197809025
Artikelklasse	21U

## Beskrivelse

### Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

### Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DWLNR/L 2020K08

passende vendeskærsplatter: WN.. 0804..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 25 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 32 mm

Samlet længde L: 125 mm

Underlægsplade: 259033 6

## Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	DWLNR/L 2020K08
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Samlet længde L	125 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 10

Plattestørrelse	8 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	32 mm
Skrue til underlagsplade	259027 4
Underlægsplade	259033 6
Skafstørrelse	20 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659906 500