

**Garant****eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251900 25/08
GTIN	4045197809032
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DWLNR/L 2525M08

passende vendeskærsplatter: WN.. 0804..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 32 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 32 mm

Samlet længde L: 150 mm

Underlægsplade: 259033 6

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	DWLNR/L 2525M08
Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	32 mm
Underlægsplade	259033 6
Skaftstørrelse	25 mm

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Skrue til underlagsplatte	259027 4
Klo, skrue, fjeder	259036 10
Plattestørrelse	8 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500