

## Indvendig børste NOVOFLEX-B Korn SiC180, Type: 41



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	574495 41
GTIN	4013349529190
Artikelklasse	57L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Selvcentrerende inderbørste med børsteflade af fleksible **siliciumcarbidkugler**. Samlet længde 200 mm.

#### Anvendelse:

Til **kantbrækning, slutbearbejdning af overflader** og **hornarbejde**. Fremstiller **ensartet, finslebede overflader** med høj bæreandel. Bruges på håndboremaskiner og fastmonterede maskiner. Anbefalet omdrejningstal 350 – 700 min<sup>-1</sup>, 20 – 40 sekunder.

#### Bemærk:

Må ikke anvendes tørt, men kræver slibeolie nr. 084205.

### Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D <sub>1</sub>	45 mm
Arbejds længde L <sub>3</sub>	70 mm
Passer til borings-Ø	38,1 - 41 mm
Skaft-Ø D <sub>5</sub>	5,7 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Besætningsmateriale	Siliciumcarbid
Slibemiddelforkortelse	SiC
Korn	180
Anbefalet omdrejningstal	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Indvendig børste

---

**Tilbehør**

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80  
Indhold 5 l

084205 5

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80  
Indhold 0,25 l

084205 0,25

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80  
Indhold 20 l

084205 20