

Indvendig børste NOVOFLEX-B Korn SiC120, Type: 48



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 574490 48 |
| GTIN | 4013349528254 |
| Artikelklasse | 57L |

Beskrivelse

Udførelse:

Selvcentrerende inderbørste med børsteflade af fleksible **siliciumcarbidkugler**. Samlet længde 200 mm.

Anvendelse:

Til **kantbrækning, slutbearbejdning af overflader** og **hornarbejde**. Fremstiller **ensartet, finslebede overflader** med høj bæreandel. Bruges på håndboremaskiner og fastmonterede maskiner. Anbefalet omdrejningstal 350 – 700 min⁻¹, 20 – 40 sekunder.

Bemærk:

Må ikke anvendes tørt, men kræver slibeolie nr. 084205.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Arbejdslængde L ₃ | 70 mm |
| Børste-Ø D ₁ | 51 mm |
| Passer til borings-Ø | 45,1 - 48 mm |
| Skaft-Ø D ₅ | 6,5 mm |
| Serie | NOVOFLEX-B |
| Besætningsmateriale | Siliciumcarbid |
| Slibemiddelforkortelse | SiC |
| Korn | 120 |
| Anbefalet omdrejningstal | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Produkttype | Indvendig børste |

Tilbehør

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 20 l

084205 20

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 0,25 l

084205 0,25

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 5 l

084205 5