

Garant**Magnetløfter LM1, maks. bærelast (plan): 150kg****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 382020 150 |
| GTIN | 4062406257767 |
| Artikelklasse | 310 |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kranøje, betjeningsarm og dæksel i siden af rustfrit specialstål.
- Utsigtet løsning af betjeningsarmen under drift forhindres af en sikkerhedslås.
- Polflade forberedt til mulig montering af polsko.
- Den certificerede afrivningskraft garanterer 3-dobbelt sikkerhed for brugeren.
- Kranøjet kan også monteres på siden for at løfte lodrette laster ved hjælp af valgfri polsko.
- Tilbageslag i betjeningshåndtaget forhindres af Soft-Opening-Protection.

Fordel:

- Førsteklasses forarbejdning i tidløst GARANT-design, kombineret med gennemtænkte bruger- og sikkerhedsbetingelser.
- Den certificerede afrivningskraft garanterer 3-dobbelt sikkerhed for brugeren.
- Kranøjet kan også monteres i siden til løft af lodrette laster med polsko som ekstraudstyr.
- „Soft-Opening-Protection“ forhindrer tilbageslag af betjeningsarmen.

Bemærk:

Luftspalte < 0,1 mm ved ST-materiale! **Magnetløfteren må kun aktiveres på magnetiske overflader!** På grund af sikkerhedskonceptet er de emnegeometrier, der skal løftes, tilpasset. Kontrolcertifikat for afrivningskræfterne fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Mål b | 140 mm |
| min. materialegodstykkelse, rund | 10 mm |
| Mål A | 115 mm |
| min. materialegodstykkelse, plan | 15 mm |
| maks. belastning, rund | 75 kg |
| Mål E | 60 mm |
| maks. belastning, plan | 150 kg |
| maks. længde plan | 1250 mm |
| Mål C | 68 mm |
| Mål D | 70 mm |
| Vægt | 6,4 kg |
| maks. Ø rund | 250 mm |
| Mål F | 170 mm |
| Mål G | 17 mm |
| maks. bredde, plan | 600 mm |
| Produkttype | Løfte/hejse-magnet |