

**Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 8,8 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122536 8,8
GTIN	4045197541154
Artikelklasse	11E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT Diabolo – kraftig kerne og specialspids** – der giver et skærende tværsnit med **høj centreringsnøjagtighed. Konvekse hovedskær** med let afrunding på skærene og en særlig notform giver **korte spåner**.

**Special belægning** til boring i hærdet stål.

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

Spånnotlængde (se tabel) minus 1,5 x nominal Ø.1

**Bemærk:**

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: Bestilles med **nr. 122538**.

Form **HE**: Bestilles med **nr. 122536 + 129100HE**.

Skæremateriale: HM

Boreddybde indtil: 6xD

Type: H

Spidsvinkel: 140 grader

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Spåntagningsstrategi: HPC

Norm: DIN 6537

Tolerance, nom. Ø: h7

Antal skær Z: 2

Tolerance, nom. Ø: h7

Spånnotlængde: 61 mm

Samlet længde  $L_{i\text{alt}}$ : 103 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Tilspænding f i stål < 60 HRC: 0,09 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f i stål < 60 HRC	0,09 mm/o
Skafttolerance	h6
Spånnotlængde	61 mm
Antal skær Z	2
Nom. Ø	8,8 mm
Tolerance, nom. Ø	h7
Skaft-Ø	10 mm
Samlet længde L <sub>i,alt</sub>	103 mm
Norm	DIN 6537
anbefalet maksimal boreddybde	47,8 mm
Serie	Diabolo
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Boreddybde indtil	6×D
Type	H
Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	rød

## Services

Skaftslibning Type HE	129100 HE
-----------------------	-----------