

**DNMG 1506 12, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250787 HBT130
GTIN	4062406261641
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

DNMG 1506 12 HBT130 Type: HBT130

Spånryder: MR

Skæredybde  $a_p$ : 2 - 6 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,2 mm
Spånryder	MR
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HBT130
Skæredybde $a_p$	2 - 6 mm
Antal skift/skær	4

Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN
Tilspænding f	0,15 - 0,55 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning