

Garant**Spændepatroner med sikringsfunktion, SK 40, Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300765 20
GTIN	4062406250423
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
- Centrisk værktøjsopspænding med optimal rundløbsnøjagtighed.
- Integreret længdeindstillingskrue.
- Indvendig kølemiddeltilførsel.

Fordel:

Hurtig og enkel sikring imod udtrækning af fræseren over HB-fladen (Weldon). Formsluttende forbindelse mellem fræser og holder. Kompakt, vibrationsoptimeret kontur.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft og HB-flade. Optimalt egnet til kraftig spåntagning (HPC, TPC).

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Bemærk:

Noter i spændeboringen anvendes ikke til kølemiddeloverførslen. Kølemiddeltilførsel kun mulig direkte gennem værktøjet.

Spåntagningsstrategi: HPC

Udragende længde, A-mål: 76 mm

Spændestang, udv. Ø D: 50 mm

Spændekraft op til: 900 Nm

passende hagenøgle nr. 628400: 45/50

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	76 mm
passende hagenøgle nr. 628400	45/50
Spændekraft op til	900 Nm
Spændestang, udv. Ø D	50 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Tilbehør

Hagenøgler med næse Til udvendig møtrik-Ø 45/50 mm	628400 45/50
--	--------------