



Svejseholder, indvendig/udvendig vinkel, Type: IOWCC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

Den spændbare svejseholder kan indstilles til **30°**, **60°** og **90°**. Sættet består af 2 stk. svejseholder (indvendig/udvendig vinkel) i længden 75 mm og 125 mm.

Anvendelse:

Hjælpe middel til positionering, fastgørelse og fastholdelse af komponenter ved svejsearbejde.

Teknisk beskrivelse

Længde	75 mm
Længde	125 mm
Vægt	0,13 kg
Vægt	0,4 kg
Nom. holdekraft	90 N
Nom. holdekraft	150 N
Bredde	52 mm

Bredde	85 mm
Produkttype	Vinkelmagnet