

**Garant****NC-rival ekstra lang H7, ubelagt, Nominel Ø DC: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162971 12
GTIN	4062406264574
Artikelklasse	110

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med lange skær og venstrespiral. **Rivaler færdigslebne til pasning H7.**

**Anvendelse:**

Specielt til dybtliggende huller. Egner sig også til bundhuller.

**Teknisk beskrivelse**

Nominel Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	44 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	249 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/o
Samlet længde L	300 mm
Skafttolerance	h6
Tolerance	H7
Antal skær Z	6
Riveovermål i Ø vejledende værdi	0,1 - 0,2 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard
Indvendig køling	nej

Skaft	DIN 1835 A med h6
Anvendelse ved boringstype	Ved bund- og gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Alu	egnet	20 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	10 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	5 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	5 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	5 m/min	K
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		