

Garant**Gevindfræsehoved, med gevind, Ø D: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218110 17
GTIN	4062406252328
Artikelklasse	21R

Beskrivelse**Anvendelse:**

- **Til store og dybe gevind.**
- **Til cylindriske indvendige gevind; yderligere vendeplatter og holdere fås på forespørgsel.**
- **Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.**
- **Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.**
- **Lavt skæretryk.**

Teknisk beskrivelse

Effektiv ØD	16,75 mm
Antal skær Z	1
Samlet længde L _{ialt}	22,2 mm
Plattestørrelse	11
Udhængslængde L ₁	17 mm
Holdegevind	M8
Vendeplatteskrue	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Krave-Ø D ₁	13 mm
L ₂	5,2 mm

Antal spånnoter	1
Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Skaftudførelse	med gevind
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX8	659922 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200