

**VHB™-tape, sort, Breddexlængde (mmxm): 19X33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083782 19X33
GTIN	4046719048878
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

3M™ 5962F er pålidelig over hele linjen. Den giver en optimal tilpasningsevne til de overflader, der skal klæbes. Dette kendetegn gør det muligt at forbinde både tynde og strukturerede overflader helt uden spænding.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Lagertemperatur	20 °C
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Fastgørelse

Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Montering
temperaturbestandig op til	120 - 150 °C
Strækkevne	300 %
Producentbetegnelse	5962F
Lager luftfugtighed	50 %
Klæbekraft på stål	5,5 N/mm
Længde	33 m
Mindst holdbar til	12 måned
Klæbemiddel	akrylat
Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Tykkelse	1,6 mm
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	dæmpende
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Farve	grå
Bredde	19 mm
Materiale, afdækning	Papir
Produktnavnsegenskab	sort
Produkttype	Klæbebånd