

**VHB™-tape, grå, Breddexlængde (mmxm): 19X33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083786 19X33
GTIN	4054596196858
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

3M™ GPH-110GF består af en skumgummikerne, der kan tilpasses, og er modstandsdygtig mod høje temperaturer. Den anvendes til hurtig og enkel oprettelse af en stærk, holdbar og permanent forbindelse.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Klæbekraft på stål	3,7 N/mm
Klæbemiddel	akrylat
Tykkelse	1,1 mm
Mindst holdbar til	24 måned
Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Producentbetegnelse	GPH-110GF
temperaturbestandig op til	150 - 230 °C

Længde	33 m
Bredde	19 mm
Lagertemperatur	16 - 25 °C
Materiale, afdækning	Silikonebehandlet PE-film
Lager luftfugtighed	40 - 65 %
Farve	grå
Produktnavnsegenskab	grå
Produkttype	Klæbebånd