

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: DM/40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264838 DM/40
GTIN	4251414902442
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: DCLNR

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 48 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	48 mm
--	-------

Samlet længde L	35 mm
Angrebsvinkel	95 grader
Underlægsplade	259033 2
Skrue til underlagsplatte	259027 2
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
ISO-kode vendeskærsplatte	DCLNR
Serie	Master Mute
Klo, skrue , O-ring	259036 3
Midterforskydning L ₃	27 mm
System	DM
Skære- / skillested	40 mm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	259027 2
Skrue til underlagsplatte	259612
Spændejernsenhed Type 3	259036 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændejernsenhed	259505
Underlagsplatte	259224
Underlagsplatte Type 2	259033 2