

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: DM/45****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/45
GTIN	4251414903012
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestagsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: DWLNL

passende vendeskærsplatter: WN.. 0804..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 48 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

Serie	Master Mute
-------	-------------

Skære- / skillested	40 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Midterforskydning L ₃	27 mm
Samlet længde L	35 mm
Skrue til underlagsplatte	259027 4
Mindste forborings-Ø D _{min}	48 mm
Klo, skrue , O-ring	259036 17
System	DM
Angrebsvinkel	95 grader
ISO-kode vendeskærsplatte	DWLNL
Underlægsplade	259033 6
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændejernsenhed Type 1	259036 1
Underlagsplatte	259228
Skrue til underlagsplatte Type 4	259027 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Underlagsplatte Type 6	259033 6
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Skrue til underlagsplatte	259614
Spændejernsenhed	259502