

HOLEX**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 24,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235010 24,5
GTIN	4062406253530
Artikelklasse	22L

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,05 / +0,3 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Anbefaling:

Ved forboring reduceres fremføringen til 70 %.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde L _s	60 mm
Serie	HOLEX Pro

Antal skær Z	1
Nominel Ø D	24,5
Skaft-Ø D _s	32 mm
Nyttelængde L ₁	99,5 mm
Vendeplatteskruesæt	232980 4 (TX9;1,2Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT093608 / XOMT093605
Samlet længde L	181 mm
Maks. justeringsgrænse V _{max}	0,3 mm
Udhængslængde L _A	121 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget buet
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX9	659922 TX9
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200