



## Rengøringsbold, Kugle-Ø / Type: 60V



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	358971 60V
GTIN	4020772017590
Artikelklasse	38L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Passende til spændetangspatroner og Weldon-holdere (spænde-Ø 16 mm). Montering i spindlen på CNC-maskiner. Til automatisk rengøring. Lodret udførelse.

#### Fordel:

- **Grundig rengøring af maskinens indre.**
- **Reducerer rengøringstiden.**
- **Arbejdsområde på 360°.**

#### Funktion:

Takket være rotationen af kuglen og spindelbevægelsen opnås der en optimal rengøring af CNC-maskinens indre dele. Som rengøringsmiddel anvendes kølesmøremidlet, der tilføres via spindlen.

### Teknisk beskrivelse

Omdrejningstal	100 min <sup>-1</sup>
Udførelse	lodret
Længde L	110 mm
Skaft-Ø	16 mm
Antal udgange	14 stk,

Tryk	5 - 120 bar
Produkttype	Rengøringskugle