

**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2xD, Ø DC m7: 26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235000 26
GTIN	4062406252878
Artikelklasse	22L

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,1 / +0,25 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	32 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT093608 / XOMT093605
Vendeplatteskruesæt	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Nominel Ø D	26
Skaftlængde L _s	60 mm
Nyttelængde L ₁	55 mm
Serie	HOLEX Pro
Antal skær Z	1

Samlet længde L	137 mm
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,3 mm
Udhængslængde L_A	77 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX9	659922 TX9
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200