

Garant**GARANT Power Q Double high-feed-fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær
Z: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213002 25/2
GTIN	4062406266431
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,8** anvendes med bit nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	70 mm
Serie	Power Q
passende vendeskærsplatter	XOMU094812
Skær-Ø D_c	25 mm
Ø D_3	15 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	150 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,2 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Rampingvinkel α_{\max}	2,74 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Ramplinglængde L for α_{\max}	12,55 mm
Indvendig køling	ja
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 7	219799 7
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP