

Garant**GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z:
25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213004 25/2
GTIN	4062406266646
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**.
Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,8** anvendes med bit nr. **674252 str. 10IP**.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning a_p	1,2 mm
Antal skær Z	2
Ø D_2	21 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Ramplinglængde L for a_{maks}	12,55 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
passende vendeskærsplatter	XOMU094812

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Holdegevind M	M12
Serie	Power Q
$\varnothing D_1 h_6$	12,5 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Rampingvinkel α_{\max}	2,74 grader
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	36 mm
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 7	219799 7