

**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 18,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235005 18,5
GTIN	4062406253097
Artikelklasse	22L

**Beskrivelse****Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,25 mm

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

**Leveringsomfang:**

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

**Teknisk beskrivelse**

Serie	HOLEX Pro
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Vendeplatteskruesæt	232980 2 (TX7;0,8Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT06T205 / XOMT06T204
Nominal Ø D	18,5
Nyttelængde L <sub>1</sub>	57 mm
Antal skær Z	1
Skaftlængde L <sub>s</sub>	56 mm

Samlet længde L	130 mm
Maks. justeringsgrænse $V_{\max}$	0,25 mm
Udhængslængde $L_A$	74 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget tværboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200