

Garant**GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z:
42/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213004 42/4
GTIN	4062406266691
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**.
Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,8** anvendes med bit nr. **674252 str. 10IP**.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	47 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{ min}}$	74 mm
Skær- $\varnothing D_c$	42 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{ maks}}$	82 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
$\varnothing D_3$	32 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	1,16 grader

Serie	Power Q
Cirkulær borefræsning a_p	1,2 mm
Indvendig køling	ja
Antal skær Z	4
Ramplinglængde L for a_{maks}	29,55 mm
passende vendeskærsplatter	XOMU094812
Ø D_1 h6	17 mm
Holdegevind M	M16
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 7	219799 7