

**Garant****GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z:  
100/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213014 100/8
GTIN	4062406266899
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 8 (20IP; 5,7 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	XOMU146715
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,57 grader
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	63 mm
Serie	Power Q
Holdeboring-Ø	32 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	198 mm

Skær-Ø $D_c$	100 mm
Ø $D_3$	84 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $a_p$	2 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	81,07 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	184 mm
Antal skær Z	8
Indstillingsvinkel $\kappa$	16 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 8	219799 8
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP