

**HOLEX****HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 33mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235010 33
GTIN	4062406253646
Artikelklasse	22L

**Beskrivelse****Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

**Boringstolerance:** -0,05 / +0,3 mm

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

**Leveringsomfang:**

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

**Anbefaling:**

Ved forboring reduceres fremføringen til 70 %.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	HOLEX Pro
Skaftlængde L <sub>s</sub>	60 mm

Nyttelængde $L_1$	135 mm
Antal skær Z	1
Skaft-Ø $D_s$	32 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT110408 / XOMT110406
Nominel Ø D	33
Vendeplatteskruesæt	232980 5 (TX15;3Nm)
Samlet længde L	223 mm
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	0,35 mm
Udhængslængde $L_A$	163 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget buet
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500