

Garant**GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 30/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213004 30/3
GTIN	4062406266653
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,8** anvendes med bit nr. **674252 str. 10IP**. Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning a_p	1,2 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	17,55 mm
Indvendig køling	ja
Ø D ₂	29 mm
Samlet længde L _{i alt}	47 mm
Skær-Ø D _c	30 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	58 mm
passende vendeskærsplatter	XOMU094812
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	50 mm
Holdegevind M	M16
Serie	Power Q
Antal skær Z	3
$\varnothing D_3$	20 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,96 grader
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 7	219799 7