

Garant**GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213014 52/4
GTIN	4062406266851
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 8 (20IP; 5,7 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	XOMU146715
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning a_p	2 mm
Skær-Ø D_c	52 mm
Indstillingsvinkel κ	16 grader
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	88 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Serie	Power Q
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	102 mm
Antal skær Z	4
Rampinglængde L for α_{maks}	33,07 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Holdeboring- \varnothing	22 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,39 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 8	219799 8
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP