

**Garant****GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z:  
32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213004 32/3
GTIN	4062406266660
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**.  
**Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**Bemærk:**

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,8** anvendes med bit nr. **674252 str. 10IP**.  
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Holdegevind M	M16
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	62 mm
Indvendig køling	ja
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	47 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	1,2 mm

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	19,55 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	54 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
passende vendeskærsplatter	XOMU094812
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,76 grader
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Serie	Power Q
Skær- $\varnothing D_c$	32 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 7	219799 7