

**Garant****Hydraulisk ekspansionsholder Skaft-Ø 40 mm, ØD1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319752 20
GTIN	4062406254544
Artikelklasse	31M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Enestående spændeomfang; spænder h6- og h7-skafter. Lasertryk på endeflader og justeringsskrue på holderen giver enkel og tydelig justering af borestangen. Inklusive længdeindstillingsskrue. Egnede til indvendig køling.

Fleksibel anvendelse på hver revolvertype.

**Fordel:**

- **Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver optimale emneoverflader og forøgelse af standtiderne.**
- **Hurtig og enkel håndtering.**
- **Fleksibel anvendelse af mellembøsninger.**
- **Perfekt centrerung.**

**Anvendelse:**

Egnede til boring, rivning, forsænkning og brug af borestænger.

**Teknisk beskrivelse**

Gevind M	M22×1
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Udragende længde, A-mål	19,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	46 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	69 mm
Bredde B	56 mm
Produkttype	Hydraulisk spændepatron