

**CNMG 120404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250092 HBT130
GTIN	4062406256067
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 120404 HBT130 Type: HBT130

Spånryder: MF

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Type	HBT130
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,4 mm

Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	MF
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning