

**CNMG 09T304, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250188 HBT130
GTIN	4062406256104
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CNMG 09T304 HBT130 Type: HBT130  
Spånryder: MM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding $f$	0,12 - 0,45 mm/o
Type	HBT130
Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	MM
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404

Belægning	TiCN
Antal skift/skær	4
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning