


CNMG 120408, Type: HBT130

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250197 HBT130
GTIN	4062406256142
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 120408 HBT130 Type: HBT130
 Spånbryder: MM
 Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
 Tilspænding f : 0,12 - 0,45 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN

Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Type	HBT130
Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
Spånbrøder	MM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning