

Garant**Profilstødholder til firkant-skærsæt Ø DS 20 mm, fra firkant: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290330 17
GTIN	4062406352257
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Bemærk:**

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	20 mm
Skrue	290399 3
Nyttelængde L ₁	52 mm
egnet til firkant	17 - 19 mm
Skærholder-Ø D ₁	16 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	16 mm
Midterforskydning L ₃	8,5 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde L _s	50 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

