

**CNMG 120412, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250198 HBT130
GTIN	4062406256166
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CNMG 120412 HBT130 Type: HBT130

Spånbryder: MM

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Type	HBT130
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Spånbryder	MM
Hjørneradius	1,2 mm
Antal skift/skær	4
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 200 m/min

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN
Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning