



CNMG 160608, Type: HBT020

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250204 HBT020
GTIN	4062406256197
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 160608 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PM

Skæredybde a_p : 0,8 - 5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærplatte	CNMG 160608
Skæredybde a_p	0,8 - 5 mm

Type	HBT020
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P
Spånbrøder	PM
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning