

**DNMG 110404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250666 HBT130
GTIN	4062406256289
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 110404 HBT130 Type: HBT130
Spånryder: MF
Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,45 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Type	HBT130
Belægning	TiCN
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	4

Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Spånryder	MF
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning