

**CNMG 160608, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250220 HBT130
GTIN	4062406256241
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 160608 HBT130 Type: HBT130
Spånryder: MR
Skæredybde a_p : 2 - 6 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,55 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Skæredybde a_p	2 - 6 mm
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM

Tilspænding f	0,15 - 0,55 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbrøder	MR
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HBT130
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning