



CNMG 160612, Type: HBT020

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250221 HBT020
GTIN	4062406256272
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 160612 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PR

Skæredybde a_p : 1,8 - 6 mm

Tilspænding f : 0,2 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	PR
Tilspænding f	0,2 - 0,6 mm/o
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P

Skæredybde a_p	1,8 - 6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Belægning	TiCN
Type	HBT020
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	1,2 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning