

**CNMG 160612, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250221 HBT130
GTIN	4062406256265
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CNMG 160612 HBT130 Type: HBT130  
Spånryder: MR  
Skæredybde  $a_p$ : 2 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Belægning	TiCN
Skæredybde $a_p$	2 - 6 mm
Primær anvendelse	M
Type	HBT130
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 180 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Skæremateriale	HM

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,15 - 0,55 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Spånbryder	MR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning