

**CNMG 120412, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250219 HBT130
GTIN	4062406256227
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CNMG 120412 HBT130 Type: HBT130

Spånryder: MR

Skæredybde  $a_p$ : 2 - 6 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Spånryder	MR
Antal skift/skær	4
Type	HBT130
Belægning	TiCN
Primær anvendelse	M

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Tilspænding f	0,15 - 0,55 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	2 - 6 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning