

**DNMG 110408, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250781 HBT020
GTIN	4062406256371
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 110408 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PM

Skæredybde a_p : 0,8 - 5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånryder	PM
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Belægning	TiCN
Skæremateriale	HM

Type	HBT020
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Skæredybde a_p	0,8 - 5 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning