

**DNMG 110404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250780 HBT130
GTIN	4062406256340
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 110404 HBT130 Type: HBT130

Spånryder: MM

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm

Tilspænding f : 0,12 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min

Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	MM
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	4
Type	HBT130
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning