

**DNMG 110404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250780 HBT020
GTIN	4062406256357
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 110404 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PM

Skæredybde a_p : 0,8 - 5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HBT020
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	PM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Skæredybde a_p	0,8 - 5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Belægning	TiCN
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning