


**DNMG 150608, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250786 HBT020
GTIN	4062406256531
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 150608 HBT020 Type: HBT020
Spånryder: PR
Skæredybde a_p : 1,8 - 6 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,6 mm/o
Type	HBT020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Spånryder	PR
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 150608
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.

Belægning	TiCN
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	1,8 - 6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning